

BOXEN FÜR DIE AUFBEWAHRUNG VON VERSTORBENEN(SÄRGE 1-2 Ebenen)

Grundlage des Systems für die Aufbewahrung von Verstorbenen (SÄRGE 1 - 2 Ebenen) ist eine **Kühlkammer**, die aus Sandwich-PU-Paneelen zusammengesetzt ist, die mit weiß lackiertem verzinktem Blech mit einer Stärke von 0,6 mm oder einem Blech aus Edelstahl in der Stärke von 0,6 mm ummantelt ist. Das Verbindungssystem der Paneele ermöglicht eine einfache Installation sowie eventuell auch eine Demontage und eine Erweiterung der Kammer. Die Kammer ist mit Isolations-Flügeltüren mit einer Abmessung von 800 x 850 mm oder 800 x 1500 mm (B x H) ausgestattet.

Die Anlage dient für die Aufbewahrung von Verstorbenen bei einer Temperatur von 0° bis +2°C (wenn der Bestattungstermin innerhalb von 7 Tagen ab dem Tod ist) oder für die Aufbewahrung von Verstorbenen bei einer Temperatur von -10°C (wenn dieser Termin länger ist), bestimmt durch das Gesetz 256/2001 GBl.

Im Angebot ist eine Ausführung der Innenregale, der Gestelle und der Wagen, die für die Särge (Gesamtgewicht bis 230 kg) in einer oder zwei Ebenen übereinander bestimmt sind, die Ausführung der Kammer ist mit oder ohne isolierten Sandwich Fußboden.

Die grundlegende Innenabmessungen der Kammer für die Ausführung in einer Ebene sind 1000/2500/1000 mm (B/T/H), für die Ausführung in zwei Ebenen sind es 1000/2500/1600 mm (B/T/H), weitere Abmessungen siehe Tab. Das System in zwei Ebenen kann auch als Baugruppe von zwei gegenseitig verbundenen und anknüpfenden Kühlkammern entworfen werden (=4 x Sarg).

Bestandteil der Ausstattung der **Kammer MIT isoliertem Sandwich Fußboden** ist ein **Regalsystem** (innere Ausstattung) für Särge, die auf Gestellen oder auf Platten gelagert werden, die mit Rollen versehen sind. Ein weiterer Teil der Ausstattung sind externe **Handhabungswagen** (niedrig und hoch), die für den Transport und die Einlagerung der Gestelle oder Platten mit den Särgen in das Magazin der Kammer bestimmt sind.

Bestandteil der Ausstattung der **Kammer OHNE isolierten Sandwich Fußboden** (oder mit versenkten Fußboden) ist ein **Wagensystem** für Särge die direkt auf dem Wagen gelagert werden oder auf dem fahrbaren konsolen Regal, das in die Box fährt.

Die Regale, die Gestelle und Platten, die Hubwagen werden aus Edelstahl hergestellt. Das Gestell ist nur für Särge, die Platte ist meistens für die Körper aber kann auch für Särge benutzt werden. Auf Wunsch ist eine Lieferung der Kammer nach den Wünschen des Kunden möglich. Für die Aufbewahrung von mehreren Verstorbenen im Sarg können die Boxen in der robusten Ausführung R verwendet werden (eigenständiges Prospekt).

Abmessungen der Kühlkammer:


| Kammer mit Fußboden | Außenabmessungen/Innenabmessungen mm (B/T/H) | Kammer ohne Fußboden | Außenabmessungen/Innenabmessungen mm (B/T/H) |
|---------------------|--|----------------------|--|
| 1 x EBENE | | 1 x EBENE | |
| 1 Tür | 1150 x 2650 x 1150 / 1000 x 2500 x 1000 | 1 Tür | 1150 x 2650 x 1075 / 1000 x 2500 x 1000 |
| 2 x EBENE | | 2 x EBENE | |
| 1 Tür | 1150 x 2650 x 1750 / 1000 x 2500 x 1600 | 1 Tür | 1150 x 2650 x 1675 / 1000 x 2500 x 1600 |
| 2 Türen | 2150 x 2650 x 1750 / 2000 x 2500 x 1600 | 2 Türen | 2150 x 2650 x 1675 / 2000 x 2500 x 1600 |

Im Angebot gibt es verschiedene Arten der **Kühlanlagen** nach der geforderten Innentemperatur, nach der Anordnung der Kühlung, aber immer unter Berücksichtigung eines niedrigen Energieverbrauchs. Für einen zuverlässigen und sparsamen Betrieb der Kühlanlage muss eine Entlüftung der Kondensationswärme abgesichert sein.


a) **Blockanordnung** die kompakte Kühleinheit befindet sich auf der Decke der Box und bläst die gekühlte Luft in die Box

b) **Splitanordnung** in der Box befindet sich ein Verdampfer, der die Innenluft kühlt und die Kondensationseinheit befindet sich außerhalb der Box, eventuell außerhalb des Raums

Kammer MIT isoliertem Fußboden



Kammer OHNE isolierten Fußboden



Firmensitz:

☒ Mělnická 150, 277 06 Lužec nad Vltavou
 ☎ 315 619 111, 606 610 066
 Fax 315 619 999
 E-Mail: prodej@horak-bros.com



Vertriebs-technische Abteilung:

☒ Plzeňská 59, 150 00 Praha 5
 ☎ 257 314 759
 Fax: 257 314 758
 E-Mail: oto@horak-bros.com

<http://www.horak-bros.com>